




RACCORDERIA


TEE con 1 ATTACCO



DESCRIZIONE

Raccordo a Tee a pressione per tubo a pressione multistrato $\varnothing 20 \times 2$ mm con attacco $\varnothing 8 \times 1$ mm

TEE con 2 ATTACCHI




DESCRIZIONE

TEE con 2 ATTACCHI

Raccordo a Tee a pressione per tubo multistrato $\varnothing 20 \times 2$ mm con doppio attacco a pressione per tubo pe-xc $\varnothing 8 \times 1$ mm

TEE con 4 ATTACCHI



DESCRIZIONE

TEE con 4 ATTACCHI

Raccordo a Tee a pressione per tubo multistrato $\varnothing 20 \times 2$ mm con quadruplo attacco a pressione per tubo pe-xc $\varnothing 8 \times 1$ mm


TAPPO



DESCRIZIONE

TAPPO PER MULTISTRATO A PRESSARE
diam. 20 mm

MANICOTTO



DESCRIZIONE

MANICOTTO DOPPIO
Diam. 8 mm

ISOLAMENTO



DESCRIZIONE

ISOLAMENTO IN ELASTOMERO ESPANSO
per coibentazione tubo diam. 8 mm

COLLETTORE



DESCRIZIONE

COLLETTORE MODULARE in tecnopolimero a doppia camera premontato con gruppo terminale ed indicatore di flusso, valvola sfiato aria, termometro e rubinetto scarico $\varnothing 1'' \times \frac{3}{4}$
Portata da 1 lt/min. a 5 lt/min.

DA 02 circuiti a 15 circuiti

TESTINE 230 V



DESCRIZIONE

Motore elettrotermico di tipo ON-OFF adatto per collettore su valvola di ritorno, con fine corsa, contatto ausiliario integrato, normalmente chiuso

VALVOLA BY-PASS



DESCRIZIONE

Valvola by-pass differenziale, regolabile con scala graduata da 0 a 0,5 bar

DISAERATORE DI MICROBOLLE 1''



DESCRIZIONE

Dispositivo per l'eliminazione di bolle e microbolle presenti all'interno del circuito

ADATTATORE



DESCRIZIONE

ADATTATORE $\varnothing 20 \times \frac{3}{4}$ Eurocono utilizzato per collegare il tubo in multistrato al collettore